

# Conrad Electronic SE



#### Artikeldaten:

EAN: 4007123638833  
Artnr: 9191250100

#### Verpackung, außen Maße

VPE: 1

#### Technische Daten

Maße (H/B/T): 38.00/21.00/31.00 cm  
Gew. B/N: 6.732/6.240 Kg

#### Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

#### professionalLINE SteelCore Kabeltrommel IP44 25m H07RN-F 3G1,5.

Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.

Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Unempfindlich gegen Benzine und Öle.

Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.

Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

Kabellänge: 25 m.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5.

Kabelqualität: Gummi-Neopren.

Kabelfarbe: Schwarz.