

Conrad Electronic SE



Artikeldaten:

EAN: 4007123638857
Artnr: 9191400100

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 40.50/31.50/22.50 cm
Gew. B/N: 8.850/8.400 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE SteelCore Kabeltrommel IP44 40m H07RN-F 3G1,5.

Trommelkörper aus Stahlblech, Vorder- und Rückseite schutzisoliert für den robusten Betrieb.

Innovativer Tragegriff "cablepilot" für perfekte Kabelführung. Pendelt auf beiden Seiten und ermöglicht bequemes Tragen und Aufhängen.

Großer, stabiler Klapp-Drehgriff zum mühelosen Auf- und Abrollen des Kabels.

Trommelkörper kälteschlagbeständig bis -25 °C.

Unempfindlich gegen Benzine und Öle.

Das RN-Kabel ist sehr robust, ölbeständig und für den professionellen Einsatz besonders geeignet.

4 Schutzkontakt-Steckdosen, spritzwassergeschützt, mit selbstschließenden Deckeln.

Mit extra robustem Schutzkontakt-Stecker.

Überhitzungsschutz bei Überhitzung und Überlastung.

Mit optischer Bereitschaftsanzeige im Steckdoseneinsatz.

Design geschützt. / Patent angemeldet.

Kabellänge: 40 m.

Kabelbezeichnung: H07RN-F 3G1,5.

Kabelqualität: Gummi-Neopren.

Kabelfarbe: Schwarz.