

Conrad Electronic SE



Artikeldaten:

EAN: 4007123637102
Artnr: 9170100100

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 24.60/8.60/8.60 cm
Gew. B/N: 0.180/0.160 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE Akku LED-Taschenlampe TL 9-00 IP68 10W 920lm 3,5h.

Mit extrem heller 10 W CREE-LED für bis zu 225 m Leuchtweite (300 m im Boost-Modus).

Multifunktions-Schalter für 100 % - 50 % - 15 %, mit zusätzlichem Boost Mode 920 lm.

Integrierter Li-Polymer-Akku 3,7 V/2,5 Ah.

Leuchtdauer bei voll geladenem Akku ca. 3,5 Stunden.

Inklusive 100 - 240 V AC, 50/60 Hz Netzteil, 12 - 24 V KFZ-Adapter, USB Ladekabel und Gürtelhalter.

Staub- und Druckwasserdicht, IP 68.

Widerstandsfähiges Polymer Gehäuse mit Aluminiumkopf.

Im Sicht-Karton verpackt.

LEDs: 1 CREE-LED.

Leistung: 10 W.

Lichtstrom: 500 lm / Boost 920 lm.

Farbtemperatur: 7000 K.

Leuchtdauer: h 3,5 Std. (100 %) / 8 Std. (50 %) / 33 Std. (15 %).

Abmessungen: Ø 43 x L 188 mm.