

Conrad Electronic SE



Artikeldaten:

EAN: 4007123637126
Artnr: 9170200100

Verpackung, außen Maße

VPE: 1

Technische Daten

Maße (H/B/T): 8.60/12.00/24.60 cm
Gew. B/N: 0.455/0.140 Kg

Preise/Listungsdaten

Menge

Einzelpreis: EUR

professionalLINE Sensor LED-Kopflampe KL 2-00 IP44 3,5W 250lm 13h 3xAA.

Mit extrem heller Luxeon-LED.

Zwei Betriebsmodi: manuell und Infrarot-Sensor.

Infrarot-Sensor zum berührungslosen Einschalten.

Kopflicht 100 % / 50 % / 10 % / rot / rot SOS.

Rücklicht rot, konstant oder blinkend.

Stufenloser Fokus von flächigem Nahlicht zu fokussiertem Fernlicht.

Im Sicht-Karton verpackt.

LEDs: 1 x Luxeon-LED.

Leistung: 3,5 W.

Lichtstrom: 250 lm.

Leuchtweite: 130 m.

Batterie Typ: 3 x AA.

Farbtemperatur: 6500 K.

Leuchtdauer: h 13 Std. (100 %) / 30 Std. (50 %) / 300 Std. (10 %).

Abmessungen: Kopflampe 7,2 x 5,3 x 4,3 cm

Batteriefach 8,2 x 5,1 x 2,9 cm.