

Artikelnummer:
70917

EAN-Nummer:
4000870709177



Name
Function YourLED RGB-Sound-Sensor 12V DC max.60W Schwarz Kunststoff

Hersteller
Paulmann

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	nv
Batterietyp	CR 2025 x 1
Dimmbar	Ja
Farbe	Schwarz
Gewicht brutto	91 g
Gewicht netto	71 g
Lebensdauer	30.000 h
Max. Leistung	max. 60 W
Material	Kunststoff
Montageort Empfehlung	Universal
Spannung	DC 12 V
mit Steckverbinder	mit Steckverbinder
Stromstärke	5000 mA
Technik	Zubehör ohne Leuchtmittel



Leuchtmitteldaten

Zündzeit <	0,0 s
------------	-------

Texte

Katalogname	RGB-Sound-Sensor
-------------	------------------

