

Artikelnummer:  
**94176**

EAN-Nummer:  
4000870941768



Name

**Outdoor Plug & Shine Lichtobjekt Stone IP67 3000K 235lm 24V**

Hersteller  
Paulmann

#### Technische Daten

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Anzahl Brennstellen    | 1             |
| aufgenommene Leistung  | 2,8 W         |
| Bestückung             | incl. 1x2,8 W |
| Dimmbar                | Ja            |
| Farbe                  | Weiß          |
| Farbtemperatur         | 3.000 K       |
| Gewicht brutto         | 1340 g        |
| Gewicht netto          | 534 g         |
| Lebensdauer            | 30.000 h      |
| Inklusive Leuchtmittel | ✓             |
| Material               | Kunststoff    |
| Spannung               | DC 24 V       |



IP67

rost  
frei



LED

#### Leuchtmitteldaten

|                           |        |
|---------------------------|--------|
| Nennlichtstrom            | 170 lm |
| Lichtstrom LED-Modul      | 235 lm |
| Lichtstrom LED-Modul 360° | 235 lm |
| Entspricht Glühlampe      | 24 W   |
| Zündzeit <                | 0,0 s  |

#### Texte

Katalogname Plug & Shine Stone

