

Artikelnummer:
94184

EAN-Nummer:
4000870941843



Name
Outdoor Plug & Shine Lichtobjekt Star IP67 3000K 235lm 24V

Hersteller
Paulmann

Technische Daten

Anzahl Brennstellen	1
aufgenommene Leistung	2,8 W
Bestückung	incl. 1x2,8 W
Dimmbar	Ja
Farbe	Weiß
Farbtemperatur	3.000 K
Gewicht brutto	1190 g
Gewicht netto	790 g
Lebensdauer	30.000 h
Inklusive Leuchtmittel	✓
Material	Kunststoff
Spannung	DC 24 V



Leuchtmitteldaten

Nennlichtstrom	160 lm
Lichtstrom LED-Modul	235 lm
Lichtstrom LED-Modul 360°	235 lm
Entspricht Glühlampe	24 W
Zündzeit <	0,0 s

Texte

Katalogname	Plug & Shine Star
-------------	-------------------

Paulmann 941.84

Diese Leuchte enthält eingebaute LED-Lampen.

A++
A+
A
B
C
D
E

LED

Die Lampen können in der Leuchte nicht ausgetauscht werden.

874/2012