

Artikelnummer:  
**93993**

EAN-Nummer:  
4000870939932



Name  
**Special EBL Set Boden IP67 eckig GU10 3,5W 230V 108x108mm Edelstahl/Metall**

Hersteller  
Paulmann

#### Technische Daten

Anzahl Brennstellen	1
Bestückung	incl. 1x3,5 W
Dimmbar	Nein
Energieeffizienzklasse (A++ bis E)	A+
Farbe	Edelstahl
Form	eckig
Gewicht brutto	741 g
Gewicht netto	609 g
Lebensdauer	15.000 h
Max. Leistung	max. 10 W
Inklusive Leuchtmittel	✓
Material	Metall
Montageort Empfehlung	Bodenmontage
Spannung	230 V



#### Leuchtmitteldaten

Energieeffizienzklasse (A++ bis E)	A+
Farbkonsistenz	<= 6 Step Mac Adam Ellipse
Farbwiedergabeindex	> 80 Ra
Nennlichtstrom	230 lm
Sockel/Fassung	GU10
Zündzeit <	0,0 s

#### Texte

Katalogname	Floor LED
-------------	-----------

**Paulmann** 939.93

Diese Leuchte ist geeignet für Leuchtmittel der Energieklassen:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

Diese Leuchte wird verkauft mit einem Leuchtmittel der Energieklasse: A+

874/2012