

Standard-Steckdosenleisten, 6-fach mit beleuchtetem 2-poligen Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen und erhöhtem Berührungsschutz (Kinderschutz), 16A, 250V~, Zuleitung H05VV-F 3Gx1,5mm<sup>2</sup>, 1,4m, titan

Artikelnummer	VP	PG	EAN
120943005	1	132	 4 008224 540438

## Technische Daten

Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	6
Ein-/Ausschalter	Ja
FI-Schalter	Nein
Netzrentstörfilter	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Nennstrom	16
Mit Deckel	Nein
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	Titan
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP20
Länge der Zuleitung	1,4 m
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°
Aderquerschnitt	1,5 mm <sup>2</sup>
Anschlussleitung	H05VV-F 3G1,5 mm <sup>2</sup>
Spannung nach EN 60309-2	250 V

