

## **BRAUN DigiFrame 7 Motion**



**Hochwertiger Bilderrahmen in einbaufähigem Gehäusedesign für den POS Bereich mit Bewegungssensor und hochauflösendem Display. Eingebaute Stereolautsprecher, HDMI Anschluß, USB und SD Kompatibel, Kopfhörer/Audio Ausgang. Vesa Vorbereitung, Kensington Diebstahlschutz. Größe 17,78 cm (7"), 16:9, zur Präsentation digitaler Fotos, Videos in Full HD (1920x1080p), MP3 und AAC Dateien**

Panel Typ: Digital TFT-LCD mit LED-Hintergrundbeleuchtung

Display: 7 Zoll (17,78cm), 1024x600p, 16:9

Helligkeit: 200 cd/m<sup>2</sup> (NIT)

Kontrastverhältnis: 500:1

Betrachtungswinkel: 130 °(H) / 110 °(V)

Integrierter Speicher: optional von 128M bis 16GB (Preise und Mengen auf Anfrage)

Speicherkarte: unterstützt SD/SDHC/MMC

USB: Mini USB, USB 2.0 Host

Bildformate: JPEG, BMP, PNG

Musikformate: MP3, AAC

Videoformate: MPEG1, MPEG2, MPEG4, H. 264, RM, RMVB, MOV, MJPEG, DivX, max. Auflösung 1920x1080p @30bps

Audio: 2x1W-Stereo Frontlautsprecher, 3,5 mm Kopfhörer-Ausgang

Fernbedienung: Ja

Mehrsprachige Menüführung

Netzteil: AC Adapter 100-240V/DC 5V 1.5A, Prozessor: Mstar V59

Zusätzliche Funktionen: Motion Sensor / VESA / Slot locker

Lagertemperatur: 0 - 50 °C, Betriebstemperatur: -20 - 60 °C

Gewicht ca. 280g

Bilderanzahl max. 999 Aufnahmen

Unterstützt Speicherstick/SD Karte mit max. 32GB

Art./EAN 21421 / 4000567214212