

Art.-Nr.	VE	PG	EAN
223012002	5	132	 4 008224 519557

4-fach Feuchtraum-Steckdosenleiste, mit Klappdeckel, Schutzklasse IP44, mit beleuchtetem Schalter, mit 45° gedrehten Töpfen, Zuleitung H07RN-F3xG1,5mm², 1,4m, 16A, 250V~, gelb-schwarz



Technische Daten

Gehäuseform	rechteckig
Anzahl der SCHUKO-Steckdosen	4
Ein-/Ausschalter	Ja
FI-Schalter	Nein
Netzzeitstörfilter	Nein
Überspannungsschutz	Nein
Nennstrom	16A
Aderquerschnitt	1.5mm ²
Mit Deckel	Ja
Werkstoff	Kunststoff
Werkstoffgüte	Thermoplast
Halogenfrei	Ja
Oberfläche	unbehandelt
Ausführung der Oberfläche	matt
Farbe	schwarz
Transparent	Nein
Schutzart (IP)	IP44
Länge der Zuleitung	1.4m
Verdrehter Zentraleinsatz	Ja
Winkel verdrehter Zentraleinsatz	45°
Anschlussleitung	H07RN-F 3G1,5 mm ²
Spannung nach EN 60309-2	250V