

## Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock(40AF0135EU)

Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI ,2 x DP - GigE - 135 Watt - für Miix 520-12IKB;Tablet 10;ThinkPad E480;E580;L380;L380 Yoga;L470;L480;L580;P51s;P52s;T25;T470;T470p;T470s;T480;T480s;T570;T580;X1 Carbon;X1 Tablet;X1 Yoga;X270;X280;ThinkPad Yoga 370

Universelle Docking-Lösungen der Enterprise-Klasse



Die ThinkPad Hybrid USB-C Dock mit USB A erweitert die Möglichkeiten nahezu aller Laptops –ob alt oder neu. Sie ist die ideale Lösung für Großunternehmen mit gemischten PC- oder Shared-Desk-Umgebungen. Besonders in Großunternehmen erleichtert die Dock der IT-Abteilung ihre Arbeit, indem sie Verwaltungsfunktionen wie PXE-Boot und das Durchschleifen der MAC-Adresse unterstützt. Sie bietet drei Highspeed-Anschlüsse vpm Typ USB 3.1 (Gen. 2) und Anschlussmöglichkeiten für bis zu zwei 4K/UHD-Bildschirme. Über die „Rapid Charge“-Funktion unterstützt sie zudem das schnelle Aufladen von ThinkPad Notebooks. Mit dem mitgelieferten USB-C-auf-USB-A-Adapter dient sie zudem als Portreplikator für Notebooks, die nicht von Lenovo stammen oder nicht über einen USB Typ C-Anschluss verfügen.

## Hauptmerkmale

Produktbeschreibung	Lenovo ThinkPad Hybrid USB-C with USB-A Dock - Dockingstation - USB-C - 2 x HDMI ,2 x DP - GigE
Produkttyp	Dockingstation
Docking-Schnittstelle	USB-C
Videoschnittstellen	2 x HDMI,2 x DP
Abmessungen (Breite x Tiefe x Höhe)	21 cm x 8 cm x 3 cm
Gewicht	475 g
Lokalisierung	Indonesien, Vietnam, Europa
Netzwerk	Gigabit Ethernet
Stromversorgung	Netzteil 135 Watt
Herstellergarantie	3 Jahre Garantie
Entwickelt für	Miix 520-12IKB; Tablet 10; ThinkPad E480; E580; L380; L380 Yoga; L470; L480; L580; P51s; P52s; T25; T470; T470p; T470s; T480; T480s; T570; T580; X1 Carbon; X1 Tablet; X1 Yoga; X270; X280; ThinkPad Yoga 370

## Erweiterte Spezifikationen

### Allgemein

Produkttyp	Dockingstation
Breite	21 cm
Tiefe	8 cm
Höhe	3 cm
Gewicht	475 g
Lokalisierung	Indonesien, Vietnam, Europa

### Video

Details zur max. Auflösung	4096 x 2160 - 60 Hz (nur DisplayPort) 4096 x 2160 - 60 Hz (nur HDMI) 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort1 und DisplayPort2 gleichzeitig) 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (HDMI1 und HDMI2 gleichzeitig) 3840 x 2160 bei 60 Hz, 3840 x 2160 bei 60 Hz (DisplayPort und HDMI gleichzeitig)
----------------------------	---

## Netzwerk

Data Link Protocol Gigabit Ethernet

## Erweiterung/Konnektivität

Schnittstellen

- 2 x USB 3.1 Gen 2 - 9-poliger USB Typ A
- 1 x USB 3.1 Gen 2 mit Always-on-Ladefunktion - 9-poliger USB Typ A
- 2 x USB 2.0 - 4-poliger USB Typ A
- 1 x USB 3.1 Gen 2 - 24-poliger USB-C
- 1 x Netzwerk - 10Base-T/100Base-TX/1000Base-T - RJ-45
- 2 x Audio / Video - DisplayPort - 20-poliger DisplayPort
- 2 x Audio / Video - HDMI - 19-poliger HDMI Typ A
- 1 x Audio - Kopfhörer/Mikrofon - mini-Telefon 3,5 mm 4-polig

## Verschiedenes

Enthaltene Kabel 1 x USB-C-Kabel mit USB-C auf USB-A-Dongle - extern

Leistungsmerkmale Slot für Sicherheitsschloss (Kabelschloss getrennt erhältlich), Wake-On-LAN, Unterstützung von Preboot Execution Environment (PXE), MAC Adresse Durchsatz

Kennzeichnung TUV, VCCI, BSMI, NOM, CB, FCC, SII, KCC, ICES, cULus, Kvalitet, EAC, RCM, LoA

## Stromversorgung

Stromversorgungsgerät Netzteil

Gestellte Leistung 135 Watt

## Systemanforderungen

Erforderliches Betriebssystem Windows 10 (32/64 bits)

## Herstellergarantie

Service und Support Begrenzte Garantie - 3 Jahre

## Abmessungen & Gewicht (Transport)

Transportbreite 27 cm

Transporttiefe 16.5 cm

Transporthöhe 8.8 cm

Transportgewicht 1.35 kg

## Umgebungsbedingungen

Min Betriebstemperatur 0 °C

Max. Betriebstemperatur 35 °C

## Informationen zur Kompatibilität

Entwickelt für

- Lenovo IdeaPad 1 14IJL7 82LV
- Lenovo IdeaPad 1 15IJL7 82LX
- Lenovo IdeaPad 3 14ADA6 82KQ
- Lenovo IdeaPad 3 15ADA6 82KR
- Lenovo IdeaPad 3 15ALC6 82KU, 82MF
- Lenovo IdeaPad 3 15ITL6 82MD
- Lenovo IdeaPad 3 17ADA6 82KS

Lenovo IdeaPad 5 Pro 14ITL6 82L3  
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16ACH6 82L5  
Lenovo IdeaPad 5 Pro 16IHU6 82L9  
Lenovo IdeaPad Creator 5 16ACH6 82L6  
Lenovo IdeaPad Flex 5 14ALC05 82HU  
Lenovo IdeaPad Gaming 3 15IHU6 82K1,82MG  
Lenovo IdeaPad Slim 7 14ARE05 82A5  
Lenovo IdeaPad Slim 7 Carbon 14ACN6 82L1  
Lenovo ThinkBook 13x ITG 20WJ  
Lenovo ThinkBook 16p G2 ACH 20YM  
Lenovo ThinkBook Plus G2 ITG 20WH  
Lenovo ThinkPad E14 Gen 3 20Y7,20YD,20YF  
Lenovo ThinkPad E15 Gen 3 20YG,20YH  
Lenovo ThinkPad L13 Gen 2 21AB,21AC  
Lenovo ThinkPad L13 Yoga Gen 2 21AD,21AE  
Lenovo ThinkPad L14 Gen 2 20X5,20X6  
Lenovo ThinkPad L15 Gen 2 20X4,20X7,20X8  
Lenovo ThinkPad P1 Gen 4 20Y3,20Y4  
Lenovo ThinkPad P14s Gen 1 20Y2  
Lenovo ThinkPad P14s Gen 2 21A0,21A1  
Lenovo ThinkPad P15s Gen 2 20W7  
Lenovo ThinkPad P15v Gen 2 21A9,21AA  
Lenovo ThinkPad T14 Gen 2 20W0,20W1,20XK,20XL  
Lenovo ThinkPad T14s Gen 2 20WM,20WN,20XF,20XG  
Lenovo ThinkPad T15 Gen 2 20W4,20W5  
Lenovo ThinkPad T15p Gen 2 21A8  
Lenovo ThinkPad X1 Carbon Gen 9 20XW,20XX  
Lenovo ThinkPad X1 Extreme Gen 4 20Y5,20Y6  
Lenovo ThinkPad X1 Titanium Yoga Gen 1 20QB  
Lenovo ThinkPad X1 Yoga Gen 6 20XY,20Y0  
Lenovo ThinkPad X12 Detachable 20UV,20UW  
Lenovo ThinkPad X13 Gen 2 20WK,20WL,20XH,20XJ  
Lenovo ThinkPad X13 Yoga Gen 2 20W8,20W9  
Lenovo V14 G2 ALC 82KC  
Lenovo V14 G2 IJL 82QX  
Lenovo V14 G2 ITL 82NM  
Lenovo V15 G2 IJL 82QY  
Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6 82MA  
Lenovo Yoga Duet 7 13ITL6-LTE 82Q7  
Lenovo Yoga Slim 7 Carbon 14ACN6 82L0  
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ACH5 OD 82NK  
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14ARH5 82LA  
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 14IHU5 82NC  
Lenovo Yoga Slim 7 Pro 16ACH6 82QQ

\* Für Fehler im Datenblatt übernimmt Tech Data keine Haftung