

Standardschrank 8MF2 HxBxT=2000x 800x 600 Aufstellung: Reihe  
belüftet, montiert, geschweißt IP40



Abbildung ähnlich

| Ausführung                                      |                                                      |
|-------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung                             | Standardsystemschränk                                |
| Art der Aufstellung                             | Reihenaufstellung                                    |
| Ausführung der Oberfläche                       | gepulvert                                            |
| Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung        | Nein                                                 |
| Ausführung des Schaltschranks / PC-Ausführung   | Nein                                                 |
| Ausführung des Schaltschranks / Pult-Ausführung | Nein                                                 |
| Schutzart und Schutzklasse                      |                                                      |
| Schutzart IP                                    | IP40                                                 |
| Eignung zum Einbau                              |                                                      |
| • für Zoll-Abmessungen                          | 10 Zoll, 17 Zoll, 19 Zoll, 21 Zoll, 23 Zoll, 24 Zoll |
| • für metrische Abmessungen                     | M8                                                   |
| Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch      | Nein                                                 |
| Erscheinungsbild                                |                                                      |
| RAL-Farbnummer                                  | RAL 7032                                             |
| Farbe                                           | kieselgrau                                           |
| Produktbestandteil                              |                                                      |

- abnehmbarer Rahmen
- Lüftungstür
- Montageplatte
- Rücktür
- Schrägdach
- Sichttür
- tiefenverstellbare Montageplatte

Nein  
Ja  
Nein  
Nein  
Nein  
Nein  
Nein

Anzahl der Schlösser

1

Anzahl der Türen

1

#### Mechanischer Aufbau

Höhe

2 000 mm

Breite

800 mm

Tiefe

600 mm

Anzahl der Höhen-Teilungseinheiten / für Einbauhöhe

38

Befestigungsart

Stand

Befestigungsart / 19-Zoll Einbau

Ja

Material

Stahl

**allgemeine Produktzulassung**

**sonstiges**

[Sonstige](#)



#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF2086-4RB>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF2086-4RB>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MF2086-4RB](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF2086-4RB)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>