


SIVACON, Schaltschrank- Leergehäuse, nach IEC 62208, mit Lüftungsöffnungen, IP20, H: 2200 mm, B: 1000 mm, T: 400 mm



Ausführung

Produkt-Markenname	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Schaltschrank-Leergehäuse
Ausführung des Produkts	nach IEC 62208
Ausführung der Oberfläche	pulverbeschichtet
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein

Schutzart und Schutzklasse

Schutzart IP	IP20
Betriebsmittelschutzklasse	Schutzklasse 1

Eignung

Eignung zum Einbau / für metrische Abmessungen	Ja
Eignung zur Integration	
• Aufputz-Installation	Ja
• Unterputz-Installation	Nein
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7035
Farbe	lichtgrau

Produktdetails

Produktbestandteil	
• Lüftungstür	Ja
• Montageplatte	Ja
• Rücktür	Nein
• Sichttür	Nein
• tiefenverstellbare Montageplatte	Ja
Produkteigenschaft / des Gehäuses / anreichbares Gehäuse	Nein

Anzahl

Anzahl der Schlosser	0
Anzahl der Türen	2

Mechanischer Aufbau

Höhe	2 200 mm
Breite	1 000 mm
Tiefe	400 mm
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein
• Bodenmontage	Ja
• Wand-Montage	Nein
Nettogewicht	177,8 kg
Material	Stahl

allgemeine Produktzulassu- ng	EMV (Elektromagneti- sche Verträglichkeit)	Konformitätser- klärung	Prüfbescheinig- ungen	sonstiges



[Sonstige](#)



EG-Konf.

[spezielle
Prüfbescheinigungen](#)

n

[Sonstige](#)

Weitere Informationen

Information- und Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MF1204-3VS4>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MF1204-3VS4>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MF1204-3VS4

CAx-Online-Generator
<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

