

ENTLADEDROSSEL; UN(V):690; I EFF(A):0,02



Abbildung ähnlich

Allgemeine technische Daten:		
Produkt-Bezeichnung		Entladedrossel
Phasenzahl		3
Spannungsart		AC
Betriebsspannung Bemessungswert		
• maximal	V	690
Betriebsfrequenz Bemessungswert		
• maximal	Hz	0
Strom		
• bei AC		
— maximal	A	0,02
Mechanische Daten:		
Ausführung des elektrischen Anschlusses für Hauptstromkreis		Schraubanschluss
Breite	m	0,045
Höhe	m	0,09
Tiefe	m	0,06

## Umgebungsbedingungen:

thermische Klasse gemäß IEC 60085		B
Umgebungstemperatur Bemessungswert	°C	40
Schutzart IP		IP00

## Approbationen/ Zertifikate:

allgemeine Produktzulassung      sonstiges



[Bestätigungen](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/industrial-controls/catalogs>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<http://www.siemens.com/industrymall>

**CAX-Online-Generator**

<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=4EJ9900-0EG>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/4EJ9900-0EG>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=de](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=4EJ9900-0EG&lang=de)

letzte Änderung:

29.06.2018