



Niveaurelais T5570 AC 230V 4A min/max mit Klarsichtkappe

Ausführung		
Produkt-Markename	SETRON	
Produkt-Bezeichnung	Überwachungsgerät	
Ausführung des Produkts	Niveaurelais	
Allgemeine technische Daten		
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Anfangswert	0,2 s	
physikalisches Messprinzip	leitend	
Steuerstromkreis		
Steuerspeisespannung		
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V	
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V	
Hilfsstromkreis		
Anzahl der Wechsler / für Hilfskontakte	2	
Anzahl der Öffner / für Hilfskontakte	0	
Anzahl der Schließer / für Hilfskontakte	0	
Einstellbare Parameter		
einstellbare Anzugsverzögerungszeit / Endwert	20 s	
einstellbare Rückfallverzögerungszeit		
• Anfangswert	0,2 s	
• Endwert	20 s	
Produktfunktion		
Produktfunktion / Ansprechempfindlichkeit einstellbar	Ja	
Anzahl		
Anzahl der Eingänge	3	
Anschlüsse		
Ausführung des elektrischen Anschlusses		
• für Hilfs- und Steuerstromkreis	Schraubanschluss	
• Stecksockel	Nein	
Mechanischer Aufbau		
Höhe	90 mm	
Breite	36 mm	
Tiefe	64 mm	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur / während Betrieb		
• minimal	-20 °C	
• maximal	50 °C	
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Sonstige



[Bestätigungen](#)

[Sonstige](#)

[Umweltbestätigung](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3435>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3435>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3435

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



