

Sanftanlaufgerät AC 400V 300-5500W 3PH Einbautiefe 55mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Sanftanlaufgerät
Ausführung des Produkts	55mm
Versorgungsspannung	
Spannungsart	AC
Betriebsspannung / Bemessungswert	
• minimal	230 V
• maximal	230 V
Schutzart IP	IP20
Verlustleistung	
Verlustleistung [W]	4,6 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	4,6 W
Steuerstromkreis	
Steuerspeisespannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / minimal	230 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	230 V
Produktfunktion	
Produktfunktion / Motorüberlastschutz	Nein
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	105 mm
Tiefe	55 mm
Nettogewicht	450 g
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur / ohne Derating / Bemessungswert	55 °C
allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
	Sonstige



[Sonstige](#)

[Bestätigungen](#)

[Umweltbestätigung](#)

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=5TT3440>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/5TT3440>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=5TT3440

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



