

Zweihand-Bedienpult für Befehlsgeräte, 22 mm, rund, Gehäusematerial Metall, Gehäuseoberteil grau, 3 Befehlsstellen, ohne Bestückung, mit Kabeldurchbrüchen für metrische Verschraubungen



Produkt-Markename	SIRIUS ACT
Produkt-Bezeichnung	Zweihand-Bedienpult
Produkttyp-Bezeichnung	3SU1
Gehäuse	
Ausführung des Gehäuses	Zweihandbedienpult ohne Standardbestückung
Material des Gehäuses	Metall
Anzahl der Befehlsstellen	3
Farbe des Gehäuseoberteils	grau
Lieferzustand	
<ul style="list-style-type: none"> als Bausatz 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> vorverdrahtet auf Klemmleiste 	Nein
Befestigungsart des Gehäuses	waagrecht
Betätigungselement	
Ausführung des Betätigungselements	keine Bestückung
Funktionsweise des Betätigungselements	ohne
Produktausstattung	
<ul style="list-style-type: none"> Schaltsperr 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> gestuft schaltend 	Nein
Anzahl der Kontaktmodule	0
Allgemeine technische Daten	
Produktfunktion	
<ul style="list-style-type: none"> Zwangsöffnung 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> NOT-AUS-Funktion 	Nein
<ul style="list-style-type: none"> NOT-HALT-Funktion 	Nein
Produktbestandteil Standfuß	Nein
Schutzart IP	IP66
Schutzart NEMA	1, 2, 3, 3R, 4, 4X, 12, 13
Schockfestigkeit gemäß IEC 60068-2-27	Sinushalbwellen 15g / 11 ms
Schwingfestigkeit gemäß IEC 60068-2-6	10 ... 500 Hz: 5g
Referenzkennzeichen gemäß IEC 81346-2:2009	U
RoHS-Richtlinie (Datum)	01.10.2014
Hilfsstromkreis	
Anzahl der Öffner für Hilfskontakte	0
Anzahl der Schließer für Hilfskontakte	0
Anschlüsse/ Klemmen	
Ausführung des elektrischen Anschlusses am Gehäuse	Leitungsführung hinten 2 x M25
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur	

- während Betrieb
- während Lagerung

-25 ... +70 °C

-40 ... +80 °C

Umweltkategorie während Betrieb gemäß IEC 60721

3M6, 3S2, 3B2, 3C3, 3K6 (bei relativer Luftfeuchtigkeit von 10 ... 95 %, keine Betauung im Betrieb erlaubt für alle Geräte hinter der Fronttafel)

Einbau/ Befestigung/ Abmessungen

Höhe	185,6 mm
Breite	492,4 mm
Tiefe	159,5 mm

Zubehör

Anzahl der Unterlegschilder	0
-----------------------------	---

Approbationen/ Zertifikate

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung

[Bestätigungen](#)



[UK-Konformitätserklärung](#)

Prüfbescheinigungen

Marine / Schiffbau

[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Typprüfbescheinigung/Werkszeugnis](#)



Marine / Schiffbau

Sonstige



[Bestätigungen](#)

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<https://www.siemens.de/ic10>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1>

CAX-Online-Generator




<http://support.automation.siemens.com/WW/CAXorder/default.aspx?lang=de&mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3SU1853-3AA00-0AA1>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, EPLAN Makros, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3SU1853-3AA00-0AA1&lang=de



letzte Änderung:

22.01.2022 