

Beschriftungsstreifen MP37x Key Beschriftungsstreifen für MP 370 Key, MP 377 Key, Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten



Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Beschriftungsstreifen MP 37x Key
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material des Gehäuses (frontseitig)	
• Kunststoff	Ja; DIN A4 vorperforierter Bogen
Maße	
Breite	210 mm
Höhe	297 mm
Dicke	0,13 mm; max. Toleranz ±0,03 mm
Gewichte	
Gewicht (ohne Verpackung)	45 g
Gewicht (mit Verpackung)	56 g
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	1; Inhalt zwei Sätze
• Teile pro Stück	2; ein Satz besteht aus einem Satz senkrechter und einem Satz waagerechter Beschriftungsstreifen
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja; Eignung des Druckers vorher testen. Keine Haftung bei Beschädigung des Druckers
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für MP370 Key, MP377 Key
Hinweis:	Klarsichtfolie, Tasten grau vorbedruckt, LED Bereich frei
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6542-0DA10-0AX0
• Produkt 2	6AV6644-0BA01-2AX0

letzte Änderung:

16.01.2021 