



Schutzfolie 6"-Touch-Geräte, Typ 10, für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177 Menge: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 6"
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt
Maße	
Breite	120,5 mm
Höhe	91 mm
Dicke	0,125 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Ja
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	für Mobile Panel 170, Mobile Panel 177
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV6545-4BA16-0CX0
• Produkt 2	6AV6545-4BB16-0CX0
• Produkt 3	6AV6545-4BC16-0CX0
• Produkt 4	6AV6645-0AA01-0AX0
• Produkt 5	6AV6645-0AB01-0AX0
• Produkt 6	6AV6645-0AC01-0AX0
• Produkt 7	6AV6645-0BA01-0AX0

- Produkt 8
- Produkt 9

letzte Änderung:

[6AV6645-0BB01-0AX0](#)

[6AV6645-0BC01-0AX0](#)

15.01.2021 