

VERBINDUNGSLTG. 50P S7 GESCHIRMT 4,0M,
Verbindungsleitung geschirmt fuer SIMATIC S7-1500 zwischen
Frontsteckmodul und Anschlussmodul 50x0,14 mm² mit IDC-
Steckern, L = 4,0 m



Abbildung ähnlich

Zielsystem	SIMATIC S7-1500
Eignung zur Verwendung	Digitale und analoge I/O Baugruppen
Produkttyp-Bezeichnung	Vollmodularer Anschluß
Produkt-Bezeichnung	Rundleitung konfektioniert

Betriebsdaten	
Betriebsspannung / bei DC	
• Nennwert	24 V
• maximal	60 V
Umgebungstemperatur	
• während Betrieb	0 ... 60 °C
• während Lagerung	-30 ... +70 °C

Allgemeine Daten	
Eignung zum Zusammenwirken	
• Eingangskarte SPS	Ja
• Ausgangskarte SPS	Ja
Eignung zur Verwendung	
• digitale Signalübertragung	Ja

- analoge Signalübertragung

Ja

Produkteigenschaften, -funktionen, -bestandteile / allgemein

Anzahl der Kanäle	32
Ausführung der Leitung	Rundleitung
Leitungslänge	4 m
Polzahl	50
Anzahl der Leiter / der Anschlussleitung	50
Leiterquerschnitt / Nennwert	0,14 mm ²
Farbe / des Kabelmantels	schwarz
Außendurchmesser / des Kabelmantels	11 mm
Material / des Kabelmantels der Anschlussleitung	PVC
Ausführung des Schirms	Geflechtschirm
Steckertyp	IDC Stecker
Ausführung des elektrischen Anschlusses / am Gehäuse	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 1	50; Seite Frontsteckmodul
Ausführung des elektrischen Anschlusses / feldseitig	Steckerleiste
Polzahl / an der Schnittstelle 2	50; Seite Anschlussmodul
Eignungsnachweis / cULus-Zulassung	Nein
Referenzkennzeichen / gemäß IEC 81346-2:2009	W
Nettogewicht	0,32 kg

letzte Änderung:

01.07.2018