



SIMATIC S7-1500, Frontstecker Schraubklemmententechnik, 40-polig für 35mm Breite Baugruppen inkl. 4 Potentialbrücken, und Kabelbinder

Abbildung ähnlich

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Frontstecker
Anschlussstechnik	
Anschluss Peripheriesignale	
<ul style="list-style-type: none"> • Anschlusstechnik • Anzahl der Leitungen pro Anschluss 	Schraubklemmen 1; oder Kombination von 2 Leitern bis 1,5 mm ² (Summe) in einer gemeinsamen Aderendhülse
Leiterquerschnitt in mm ²	
— anschließbarer Leiterquerschnitt für massive Leitungen, min.	0,25 mm ²
— anschließbarer Leiterquerschnitt für massive Leitungen, max.	1,5 mm ²
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen ohne Aderendhülse, min.	0,25 mm ²
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen ohne Aderendhülse, max.	1,5 mm ²
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen mit Aderendhülse, min.	0,25 mm ²
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen mit Aderendhülse, max.	1,5 mm ²
Leiterquerschnitt nach AWG	
— anschließbarer Leiterquerschnitt für massive Leitungen, min.	24
— anschließbarer Leiterquerschnitt für massive Leitungen, max.	16
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen ohne Aderendhülse, min.	24
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen ohne Aderendhülse, max.	16
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen mit Aderendhülse, min.	24
— anschließbarer Leiterquerschnitt für flexible Leitungen mit Aderendhülse, max.	16
Aderendbearbeitung	
— Abisolierlänge der Leitungen, min.	10 mm
— Abisolierlänge der Leitungen, max.	11 mm
— Aderendhülse nach DIN 46228 ohne Kunststoffhülse	Form A, 10 mm und 12 mm lang
— Aderendhülse nach DIN 46228 mit Kunststoffhülse	Form E, 10 mm und 12 mm lang
Montage	
— Werkzeug	Schraubendreher, konische Bauform, 3 mm bis 3,5 mm

— Anziehdrehmoment, min.	0,4 N·m
— Anziehdrehmoment, max.	0,7 N·m

Maße

Breite	29,8 mm
Höhe	130,5 mm
Tiefe	46 mm

Gewichte

Gewicht, ca.	123 g
--------------	-------

letzte Änderung: 18.12.2020 