

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AE22-0SA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V
Bemessungsstrom	20,0 A
Verlustleistung	0,099 kW

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	12,00 kg
Breite	189,0 mm
Höhe	336,0 mm
Tiefe	140,0 mm

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	10,00 mm ²

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ²

Motorleitungslänge, max.

Geschirmt	200 m
Ungeschirmt	300 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------