

MLFB-Bestelldaten

6SL3202-0AJ23-2CA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung	380,00 ... 480,00 V
Bemessungsstrom	32,00 A
Verlustleistung	0,060 kW

Mechanische Daten

Breite	189,0 mm (7,44 in)
Höhe	334,0 mm (13,15 in)
Tiefe	80,0 mm (3,15 in)
Schutzart	IP00
Nettogewicht	9,10 kg (20,06 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung	Leitung
Anschlussquerschnitt	1,50 mm ²
Länge	0,35 m

Leistungsanschluss Motor

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	6,00 mm ²

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt	150 m
Ungeschirmt	225 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt	100 m
Ungeschirmt	150 m

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M5
------------	------------------