

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0BE23-8BA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	49,4 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	140,0 mm
Höhe	359,0 mm
Tiefe	95,0 mm
Schutzart	IP20
Nettogewicht	7,3 kg

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	6,0 ... 16,0 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Geschirmte Leitung
Anschlussquerschnitt	10,00 mm ²
Leitungslänge	0,54 m

PE-Anschluss

Ausführung	Am Gehäuse über Schraubbolzen M6
------------	----------------------------------