

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0BE27-5BA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	72,0 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	100,0 mm
Höhe	400,0 mm
Tiefe	140,0 mm
Schutzart	IP20
Nettogewicht	7,6 kg

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	16,0 ... 50,0 mm ²

Lastseitig

Ausführung	Geschirmte Leitung
Anschlussquerschnitt	16,00 mm ²
Leitungslänge	1,00 m

PE-Anschluss

Ausführung	Am Gehäuse über Schraubbolzen M6
------------	----------------------------------