

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CE21-8AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

Phasenzahl	3 AC
Netzspannung	380 ... 480 V

Ausgang

Bemessungsstrom	22,3 A
-----------------	--------

Mechanische Daten

Maße

Breite	125,0 mm (4,9 in)
Höhe	145,0 mm (5,7 in)
Tiefe	91,0 mm (3,6 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	3,0 kg (6,5 lb)

Anschlüsse

Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
------------	----------------

Lastseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	10,00 mm ² (8 AWG)

PE-Anschluss

Ausführung	M5 x 10, U-Scheibe, Federring
------------	-------------------------------

Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------