

MLFB-Bestelldaten

6SL3203-0CE23-8AA0



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Eingang

| | |
|--------------|---------------|
| Phasenzahl | 3 AC |
| Netzspannung | 380 ... 480 V |

Ausgang

| | |
|-----------------|--------|
| Bemessungsstrom | 47,0 A |
|-----------------|--------|

Mechanische Daten

Maße

| | |
|--------------|-------------------|
| Breite | 190,0 mm (7,5 in) |
| Höhe | 220,0 mm (8,7 in) |
| Tiefe | 91,0 mm (3,6 in) |
| Schutzart | IP20 |
| Nettogewicht | 7,8 kg (17,2 lb) |

Anschlüsse

Netzseitig

| | |
|------------|----------------|
| Ausführung | Schraubklemmen |
|------------|----------------|

Lastseitig

| | |
|----------------------|-------------------------------|
| Ausführung | Schraubklemmen |
| Anschlussquerschnitt | 16,00 mm ² (6 AWG) |

PE-Anschluss

| | |
|------------|-------------------------------|
| Ausführung | M5 x 10, U-Scheibe, Federring |
|------------|-------------------------------|

Normen

| | |
|--------------------|-------|
| Normen-Konformität | cURus |
|--------------------|-------|