



Schutzfolie 4"-Widescreen, Typ13 KTP400F Mobile 4" widescreen Weitere Informationen, Menge und Inhalt: siehe technische Daten

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	Schutzfolie 4"-Widescreen
Aufbauart/Montage	
Hochkanteinbau (Portraitformat) möglich	Ja
Quereinbau (Landscapeformat) möglich	Ja
Normen, Zulassungen, Zertifikate	
CE-Kennzeichen	Ja
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	-40 °C
• max.	80 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	90 %
• Kondensation zulässig	Nein
Mechanik/Material	
Material	
• Kunststoff	Ja; entspiegelt
Maße	
Breite	110,1 mm
Höhe	68,9 mm
Dicke	0,125 mm
Lieferumfang	
Liefermenge in Stück	10
Sonstiges	
bedruckbar mit Laser-Drucker	Nein
Handelsware	Nein
Hersteller-Name	SIEMENS AG
Hersteller-Adresse	Gleiwitzerstraße 555, 90475 Nürnberg, Deutschland
Zielgeräte	KTP400F Mobile 4"
Nutzbar in folgenden Produkten	
• Produkt 1	6AV2125-2DB23-0AX0
letzte Änderung:	05.01.2021