



SIMATIC S7-400, Kopplungsbaugr. CP 440-1 für Punkt-zu-Punkt-Verbindungen, 1 Kanal inkl. Projektierpaket auf CD

Abbildung ähnlich

Versorgungsspannung	
Nennwert (DC)	
• DC 5 V	Ja
• DC 24 V	Ja
Eingangsstrom	
aus Rückwandbus DC 5 V, max.	360 mA
Verlustleistung	
Verlustleistung, typ.	1,7 W
Speicher	
Speicherplatzbedarf je Schnittstelle in Memory Card der S7-CPU	1 bis 5 kbyte für Parameter
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen	1
Punkt-zu-Punkt-Kopplung	
Integrierte Protokolltreiber	
— 3964 (R)	Ja
— ASCII	Ja
Übertragungsgeschwindigkeit, RS 422/485	
— mit 3964 (R)-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
— mit ASCII-Protokoll, max.	115,2 kbit/s
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
• min.	0 °C
• max.	60 °C
Umgebungstemperatur bei Lagerung/Transport	
• min.	0 °C
• max.	70 °C
Relative Luftfeuchte	
• Betrieb, max.	95 %; keine Betauung
Projektierung	
Projektierungs-Software	
• STEP 7	Ja; eigene Parametriermasken
Maße	
Breite	25 mm
Höhe	290 mm
Tiefe	210 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	600 g

letzte Änderung:

18.12.2020 