

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 3-polig, In: 32 A,
Un AC: 690 V, LED Signalmelder



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	3
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Schutzart IP	IP20
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	32 A
Betriebsspannung	690 V
• bei AC / Bemessungswert	
Mechanischer Aufbau	
Höhe	81 mm
Breite	54 mm
Tiefe	64 mm

Nettogewicht	185 g
--------------	-------

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 F
- gemäß IEC 81346-2:2009 F

allgemeine Produktzulassung

Konformitätserklärung



UR



EG-Konf.

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7034>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7034>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7034

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



