

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un
AC: 690 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Polzahl / Anmerkung	3P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Schutzart IP	IP20
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	50 A
Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V
Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	108 mm
Tiefe	70 mm

Nettogewicht	434 g
--------------	-------

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> gemäß DIN EN 61346-2 gemäß IEC 81346-2:2009 	F F

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen
-----------------------------	-----------------------	---------------------



[Sonstige](#)

Weitere Informationen

- Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**
<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>
- Industry Mall (Online-Bestellsystem)**
<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3NW7161>
- Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**
<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7161>
- Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**
http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NW7161
- CAX-Online-Generator**
<http://www.siemens.com/cax>
- Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**
<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



