

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 14x51 mm, 3P+N, In: 50 A, Un  
AC: 690 V, LED Signalmelder



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markenname	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder

  

Allgemeine technische Daten	
Polzahl	4
Polzahl / Anmerkung	3P+N
Baugröße des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Schutzart IP	IP20

  

Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	50 A
Betriebsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V

  

Mechanischer Aufbau	
Höhe	90 mm
Breite	108 mm

Tiefe	70 mm
Nettogewicht	441 g

### Approbationen Zertifikate

#### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 F
- gemäß IEC 81346-2:2009 F

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



UR



EG-Konf.

### Weitere Informationen

#### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

#### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NW7162>

#### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7162>

#### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NW7162](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NW7162)

#### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

#### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



