

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3CC03-5CB3



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :  
Siemens-Auftrags-Nr. :  
Angebots-Nr. :  
Bemerkung :

Item-Nr. :  
Komm.-Nr. :  
Projekt :

### Bemessungsdaten

#### Eingang

Phasenzahl	1 AC
Netzspannung	200 ... 240 V

#### Ausgang

Bemessungsstrom	29,5 A
-----------------	--------

### Mechanische Daten

#### Maße

Breite	185,0 mm (7,3 in)
Höhe	245,0 mm (9,7 in)
Tiefe	50,0 mm (2,0 in)
Schutzart	IP20
Nettogewicht	3,0 kg (6,7 lb)

### Anschlüsse

#### Netzseitig

Ausführung	Schraubklemmen
Anschlussquerschnitt	2,50 ... 10,00 mm <sup>2</sup> (14 ... 8 AWG)

#### Lastseitig

Ausführung	Pigtail
Anschlussquerschnitt	8,00 mm <sup>2</sup> (10 AWG)
Leitungslänge	0,49 m (1,61 ft)

#### PE-Anschluss

Ausführung	Stehbolzen M5
------------	---------------

### Normen

Normen-Konformität	cURus
--------------------	-------