

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-3TC00-4AD2



Abbildung ähnlich

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten

Bemessungsspannung 380,00 ... 480,00 V

Bemessungsstrom 4,00 A

Verlustleistung 0,005 kW

Mechanische Daten

Breite 75,5 mm (2,97 in)

Höhe 200,0 mm (7,87 in)

Tiefe 110,0 mm (4,33 in)

Schutzart IP20

Nettogewicht 1,90 kg (4,19 lb)

Anschlüsse

Leistungsanschluss Power Module

Ausführung Pigtail

Länge 0,35 m

Leistungsanschluss Motor

Ausführung Schraubklemmen

Anschlussquerschnitt 2,50 mm²

Motorleitungslänge, max.

3 AC 380 V -10 % ... 400 V

Geschirmt 150 m

Ungeschirmt 225 m

3 AC 401 V ... 480 V +10 %

Geschirmt 100 m

Ungeschirmt 150 m

PE-Anschluss

Ausführung Stehbolzen M5