

ALPHA 630, Standschrank, IP43, Schutzklasse 1, H: 1950 mm, B: 550 mm, T: 210 mm, RAL 7035, incl. Flansch im Dach

Ausführung	
Produkt-Markename	ALPHA 630
Produkt-Bezeichnung	Standschrank
Oberflächenbearbeitung	pulverbeschichtet

Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP43
Eignung zum Zusammenwirken / Blitzschutz	Ja
Eignung zur Verwendung / für Außengebrauch	Nein

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035
Produktbestandteil	
• Kabeleinführung	Ja
• Montageplatte	Nein
spezielle Produkteigenschaft	incl. Flansch im Dach
Produkterweiterung / optional / Aneinanderreihung	Ja

Mechanischer Aufbau	
Höhe	1 950 mm
Breite	550 mm
Tiefe	210 mm
Einbautiefe	210 mm
Nettogewicht	37 kg
Material / des Gehäuses	Stahl

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung	Prüfbescheinigungen	sonstiges
-----------------------------	-----------------------	---------------------	-----------



[spezielle Prüfbescheinigungen](#)

[Sonstige](#)

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8GK1322-8KA22>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8GK1322-8KA22>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8GK1322-8KA22](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8GK1322-8KA22)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>