



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-4BD22-2EA1

Kunden-Auftrags-Nr. :

Siemens-Auftrags-Nr. :

Angebots-Nr. :

Bemerkung :

Item-Nr. :

Komm.-Nr. :

Projekt :

Bemessungsdaten

Zwischenkreisspannung, max. DC 900,0 V

Bemessungsleistung Pdb 2,200 kW

Bemessungsleistung, max. 44,00 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand 15 Ω

Mechanische Daten

Schutzart IP20

Nettogewicht 11,00 kg (24,25 lb)

Breite 326,0 mm (12,83 in)

Höhe 301,0 mm (11,85 in)

Tiefe 484,0 mm (19,06 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung Schraubbolzen M6

Anschlussquerschnitt 16,00 mm²

PE-Anschluss

Ausführung Schraubbolzen M6

Ausführung am Gehäuse Schraubbolzen M6

Thermoschalter

Ausführung Öffner

Anschlussquerschnitt 2,50 mm²