



Abbildung ähnlich

MLFB-Bestelldaten

6SE6400-4BD26-0FA0

Kunden-Auftrags-Nr. :
Siemens-Auftrags-Nr. :
Angebots-Nr. :
Bemerkung :

Item-Nr. :
Komm.-Nr. :
Projekt :

Bemessungsdaten

Zwischenkreisspannung, max.	DC 900,0 V
Bemessungsleistung Pdb	5,600 kW
Bemessungsleistung, max.	120,00 kW

Allgemeine tech. Daten

Widerstand	6 Ω
------------	------------

Mechanische Daten

Schutzart	IP20
Nettogewicht	17,50 kg (38,58 lb)
Breite	526,0 mm (20,71 in)
Höhe	301,0 mm (11,85 in)
Tiefe	484,0 mm (19,06 in)

Anschlüsse

Leistungsanschluss

Ausführung	Schraubbolzen M6
------------	------------------

Anschlussquerschnitt	35,00 mm ²
----------------------	-----------------------

PE-Anschluss

Ausführung	Schraubbolzen M6
------------	------------------

Ausführung am Gehäuse	Schraubbolzen M6
-----------------------	------------------

Thermoschalter

Ausführung	Öffner
------------	--------

Anschlussquerschnitt	2,50 mm ²
----------------------	----------------------