

SITOR Sicherungshalter 1600A 690V 1-polig mit Bolzenanschluss mit Befestigungsmaß 80mm



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes / der Anschlussschraube	M10
Ausführung des Produkts	NH-Unterteil zur Schraubbefestigung
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Gebrauchskategorie	ohne
Versorgungsspannung	
• bei AC / Bemessungswert	690 V
• bei DC	690 V
Strom	
Bemessungsstrom $I_n$ / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	579,6 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	1 600 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Nein
Anschlüsse	

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	20 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses <ul style="list-style-type: none"> <li>• für Hauptstromkreis</li> </ul>	für Montage auf Montageplatte Bolzenanschluss

### Mechanischer Aufbau

Höhe	122 mm
Breite	55 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reitermontage</li> </ul>	Nein
Referenzkennzeichen <ul style="list-style-type: none"> <li>• gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>• gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F

### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH5423>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH5423>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NH5423](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH5423)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

