

NH-Sicherungsunterteil mit Mikroschalter 250A 1000V Größe 1 für Photovoltaik-Anwendungen



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes / der Anschlussschraube	M10
Ausführung des Produkts	NH-Unterteile 3NH
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	NH1
Versorgungsspannung	
• bei DC	1 000 V
Strom	
Bemessungsstrom I_n / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	230 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	250 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Ja
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom (I_{cu})	
• bei DC / Bemessungswert	25 kA

Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	20 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses <ul style="list-style-type: none">für Hauptstromkreis	für Montage auf Montageplatte Flachanschluss

Mechanischer Aufbau

Höhe	318 mm
Breite	71 mm
Tiefe	156 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart <ul style="list-style-type: none">Reitermontage	Nein
Nettogewicht	1 160 g
Referenzkennzeichen <ul style="list-style-type: none">gemäß DIN EN 61346-2gemäß IEC 81346-2:2009	F F

Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH7262-4KK01>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH7262-4KK01>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH7262-4KK01

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>