



SIMATIC ET 200SP, Busadapter: BA SCRJ/FC, Medienkonverter LWL-CU
1x SCRJ FO-Anschluss und, 1x FastConnect (FC) Anschluss

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BA SCRJ/FC
HW-Funktionsstand	ab FS04
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1; 2 Ports (SCRJ + FC)
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> Anzahl der FC (FastConnect) Anschlüsse Anzahl der SCRJ-Ports Anzahl der LC-Ports 	1 1 0
Leitungslänge	
<ul style="list-style-type: none"> — PCF — Plastik LWL (POF) — PCF-GI — Cu-Leitungen 	100 m 50 m 250 m 100 m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> • waagerechte Einbaulage, min. • waagerechte Einbaulage, max. • senkrechte Einbaulage, min. • senkrechte Einbaulage, max. 	-25 °C 60 °C -25 °C 50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
<ul style="list-style-type: none"> • Aufstellungshöhe über NN, max. 	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	50 g
letzte Änderung:	14.03.2022 