



SIMATIC ET 200SP, Busadapter BA 2xRJ45, 2 RJ45 Buchsen

Allgemeine Informationen	
Produkttyp-Bezeichnung	BA 2x RJ45
Schnittstellen	
Anzahl Schnittstellen PROFINET	1
PROFINET IO	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Anzahl der RJ45-Ports</li> <li>Anzahl der SCRJ-Ports</li> <li>Anzahl der LC-Ports</li> </ul>	2 0 0
Leitungslänge	
— Cu-Leitungen	100 m
Umgebungsbedingungen	
Umgebungstemperatur im Betrieb	
<ul style="list-style-type: none"> <li>waagerechte Einbaulage, min.</li> <li>waagerechte Einbaulage, max.</li> <li>senkrechte Einbaulage, min.</li> <li>senkrechte Einbaulage, max.</li> </ul>	-30 °C 60 °C -30 °C 50 °C
Höhe im Betrieb bezogen auf Meeresspiegel	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Aufstellungshöhe über NN, max.</li> </ul>	5 000 m; Einschränkungen bei Aufstellhöhen > 2 000 m, siehe Systemhandbuch ET 200SP
Maße	
Breite	20 mm
Höhe	69,5 mm
Tiefe	59 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	46 g
letzte Änderung:	14.03.2022