

SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 14x51 mm, 40 A, aR, Un AC: 690 V, Un DC: 600 V, DC gemäß UL, Schlagstift-Kennmelder



Abbildung ähnlich

### Ausführung

Produkt-Bezeichnung	SITOR-Zylindersicherungseinsatz
Ausführung des Produkts	DC gemäß UL
Ausführung des Kennmelders	Schlagstift-Kennmelder

### Allgemeine technische Daten

Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes	aR
Größe des Sicherungseinsatzes	14x51 mm
Versorgungsspannung / bei DC	600 V

### Verlustleistung

Verlustleistung [W]	8 W
Verlustleistung [W] / bei Bemessungswert Strom / bei AC / bei warmem Betriebszustand / je Pol	8 W

### Hauptstromkreis

Betriebsspannung / Bemessungswert	690 V
Betriebsstrom / Nennwert	40 A

### Produktdetails

Produktbestandteil / Schlagmelder	Ja
Einbaulage	beliebig, vorzugsweise senkrecht
Nettogewicht	23 g
Referenzkennzeichen	F F
<ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul>	F F
<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Konformitätserklärung</b>



[Sonstige](#)



## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NC1440-5>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC1440-5>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NC1440-5](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NC1440-5)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



