

SENTRON, Zylindersicherungshalter, 10x38 mm, 2-polig, In: 25 A,  
Ue DC: 1000 V, LED Signalmelder, für Photovoltaik- Anwendung



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SENTRON
Produkt-Bezeichnung	Zylindersicherungshalter
Ausführung des Produkts	LED Signalmelder, für Photovoltaik-Anwendung
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	2
Baugröße des Sicherungseinsatzes	10x38 mm
Schutzart IP	IP20
Strom	
Strom / bei AC / Bemessungswert	25 A
Betriebsspannung	1 000 V
• bei DC / Bemessungswert	
Mechanischer Aufbau	
Höhe	85 mm
Breite	36 mm
Tiefe	65 mm

Nettogewicht

123 g

## Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2
- gemäß IEC 81346-2:2009

F

F

**allgemeine Produktzulassung**

**Konformitätserklärung**

**sonstiges**



CSA



UL



UR



EG-Konf.

[Sonstige](#)

## Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3NW7024-4>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NW7024-4>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3NW7024-4](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NW7024-4)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>

