

SITOR- Zylindersicherungseinsatz, 22x127 mm, 40 A, gR, Un AC:  
1500 V, Un DC: 1000 V



| Ausführung   |                                  |
|--|----------------------------------|
| Produkt-Bezeichnung  | SITOR-Zylindersicherungseinsatz  |
| Allgemeine technische Daten  |                                  |
| Betriebsklasse des Sicherungseinsatzes   | gR                               |
| Größe des Sicherungseinsatzes  | 22x127 mm                        |
| Versorgungsspannung / bei DC   | 1 000 V                          |
| Hauptstromkreis  |                                  |
| Betriebsspannung / Bemessungswert  | 1 500 V                          |
| Betriebsstrom / Nennwert   | 40 A                             |
| Produktdetails   |                                  |
| Produktbestandteil / Schlagmelder  | Nein                             |
| Einbaulage   | beliebig, vorzugsweise senkrecht |
| Nettogewicht   | 96 g                             |
| Referenzkennzeichen  |                                  |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>gemäß DIN EN 61346-2</li> <li>gemäß IEC 81346-2:2009</li> </ul> | <p>F</p> <p>F</p>                |

Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=3NC2340-0MK>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NC2340-0MK>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=3NC2340-0MK](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=3NC2340-0MK)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



