

SIMATIC DP, Anschlussmodul für PROFINET Interface-Module ET 200 PRO, Anschluss 2xSCRJ FO 2x Energiestecker Push Pull für PROFINET PN



Abbildung ähnlich

Eingangsstrom	
aus Versorgungsspannung 1L+, max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 16 A mit Derating
aus Lastspannung 2L+ (ohne Last), max.	keine Stromaufnahme, nur Einspeisestrom, max. 16 A mit Derating
Zubehör	
Funktionsbeschreibung	Anschlussmodul IM PN, 2x SCRJ FO, 2x PushPull
gehört zum Produkt	IM154-4 PN HF
Maße	
Breite	90 mm
Höhe	130 mm
Tiefe	51 mm
Gewichte	
Gewicht, ca.	325 g
letzte Änderung:	01.02.2021 