

NH-Sicherungsunterteil mit Mikroschalter 400A 1000V Größe 2L für Photovoltaik-Anwendungen



Ausführung	
Produkt-Markename	SETRON
Produkt-Bezeichnung	NH-Sicherungssystem
Ausführung des Gewindes / der Anschlussschraube	M10
Ausführung des Produkts	NH-Unterteile 3NH
Allgemeine technische Daten	
Polzahl	1
Baugröße des Sicherungssystems / gemäß DIN EN 60269-1	NH2L
Versorgungsspannung	1 000 V
• bei DC	
Strom	
Bemessungsstrom $I_n$ / IEC, DIN/VDE / bei 40 Cel	368 A
Strom / bei AC / Bemessungswert	400 A
Produktdetails	
Produktbestandteil / Einschwenkvorrichtung	Ja
Ausschaltvermögen Grenzkurzschlussstrom ( $I_{cu}$ )	25 kA
• bei DC / Bemessungswert	

## Anschlüsse

Anzugsdrehmoment / bei Schraubanschluss / maximal	20 N·m
Ausführung des elektrischen Anschlusses <ul style="list-style-type: none"><li>für Hauptstromkreis</li></ul>	für Montage auf Montageplatte Flachanschluss

## Mechanischer Aufbau

Höhe	326 mm
Breite	83 mm
Tiefe	170 mm
Befestigungsart	Festeinbau
Befestigungsart <ul style="list-style-type: none"><li>Reitermontage</li></ul>	Nein
Nettogewicht	1 736 g
Referenzkennzeichen <ul style="list-style-type: none"><li>gemäß DIN EN 61346-2</li><li>gemäß IEC 81346-2:2009</li></ul>	F F

## Weitere Informationen

### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=3NH7360-4KK01>

### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/3NH7360-4KK01>

### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=3NH7360-4KK01](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=3NH7360-4KK01)

### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>