

Dachlüfter, Ausschnitt: B: 345 mm, H: 265 mm, RAL 7035, IP54, Luftstrom: 405 m<sup>3</sup>/h, Ue AC: 115 V



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Dachlüfter
Art der Lüftung	Entlüftung
Ausführung des Lüfters / Einschublüfter	Nein
Ausführung des Produkts / EMV-Ausführung	Nein
Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	62 dB
aufgenommene Wirkleistung / Nennwert	40 W
Ausschnittbreite	345 mm
Ausschnitthöhe	265 mm
Betriebsdauer	40 000 h
Läuferdrehzahl / bei 50 Hz / Bemessungswert	1 430 1/min
Läuferdrehzahl / bei 60 Hz / Bemessungswert	1 700 1/min
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC
Betriebsspannung	
• bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
• bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal	115 V
Schutzart und Schutzklasse	
Schutzart IP	IP44
Strom	
aufgenommener Strom	
• minimal	0,35 A
• maximal	0,4 A
Erscheinungsbild	
Farbe	lichtgrau
Produktdetails	
Produktbestandteil / Lüfter	Ja
Anzahl	
Anzahl der Ventilatoren	1
Mechanischer Aufbau	
Höhe	340 mm
Breite	420 mm
Tiefe	108 mm
Einbauort	Schaltschrankdach
Befestigungsart	Schraubbefestigung
Befestigungsart	
• 19-Zoll Einbau	Nein

• Wandmontage	Nein
Nettogewicht	8,1 kg
Material	Metall
Umgebungstemperatur / während Betrieb	
• minimal	-10 °C
• maximal	60 °C

#### Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen / gemäß DIN EN 61346-2	E
--	---

<b>allgemeine Produktzulassung</b>	<b>Sonstige</b>
------------------------------------	-----------------

[Bestätigungen](#)



[Sonstige](#)

#### Weitere Informationen

**Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)**

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

**Industry Mall (Online-Bestellsystem)**

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mfb=8MR6311-5DL40>

**Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)**

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6311-5DL40>

**Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)**

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mfb=8MR6311-5DL40](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mfb=8MR6311-5DL40)

**CAX-Online-Generator**

<http://www.siemens.com/cax>

**Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)**

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>



