

Kühlgerät Dachaufbau Kühlleistung 1550W 230V AC RAL7035 401x  
415x 567mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54 Außenkreislauf IP 34

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Dachaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	65 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar
Kühlleistung / bei L35L35	1 550 W
Temperatur	
<ul style="list-style-type: none"> <li>des inneren Kühlkreislaufs / minimal</li> </ul>	20 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>des inneren Kühlkreislaufs / maximal</li> </ul>	46 °C
<ul style="list-style-type: none"> <li>des äußeren Kühlkreislaufs / minimal</li> </ul>	20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Strom	
Anlaufstrom	18 A

Hauptstromkreis	
Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	230 V
<ul style="list-style-type: none"> <li>bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal</li> </ul>	230 V
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> <li>des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert</li> </ul>	8 A
<ul style="list-style-type: none"> <li>für Motor / maximaler Nennwert</li> </ul>	4,5 A

Erscheinungsbild	
RAL-Farbnummer	RAL 7035

Produktdetails	
Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> <li>Heizung</li> </ul>	Nein
<ul style="list-style-type: none"> <li>Thermostat</li> </ul>	Ja

Anschlüsse	
Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig

Mechanischer Aufbau	
---------------------	--

Höhe	415 mm
Breite	401 mm
Tiefe	567 mm
Einbauort	Dachaufbau
Nettogewicht	44 kg
Material	Stahl
	20 ... 55

#### Approbationen Zertifikate

##### Referenzkennzeichen

- gemäß DIN EN 61346-2 E
- gemäß IEC 81346-2:2009 E

#### allgemeine Produktzulassung

#### Konformitätserklärung



#### Weitere Informationen

##### Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

##### Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5DE15>

##### Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5DE15>

##### Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

[http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax\\_de.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15](http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5DE15)

##### CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

##### Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>