

Kühlgerät Tür-oder Seitenaufbau Kühlleistung 1550W 230V AC
RAL7035 400x 950x 233mm (BxHxT) Innenkreislauf IP54
Außenkreislauf IP 34



Abbildung ähnlich

Ausführung	
Produkt-Markename	SIVACON
Produkt-Bezeichnung	Kühlgerät
Ausführung des Produkts	Tür-Seitenaufbau
Ausführung der Temperaturregelung	elektronischer Thermostat
Ausführung des Schaltschrankkühlgeräts	Luft/Luft

Allgemeine technische Daten	
A-bewerteter Schalleistungspegel / maximal	65 dB
Betriebsdruck / maximal zulässig	25 bar
Kühlleistung / bei L35L35	1 550 W
Temperatur	
<ul style="list-style-type: none"> • des inneren Kühlkreislaufs / minimal • des inneren Kühlkreislaufs / maximal • des äußeren Kühlkreislaufs / minimal 	<ul style="list-style-type: none"> 20 °C 46 °C 20 °C
Spannungsart / der Betriebsspannung	AC

Strom

Anlaufstrom	18 A
-------------	------

Hauptstromkreis

Betriebsspannung	
<ul style="list-style-type: none"> • bei AC / bei 50 Hz / Bemessungswert / maximal • bei AC / bei 60 Hz / Bemessungswert / maximal 	230 V 230 V
Betriebsstrom	
<ul style="list-style-type: none"> • des Sicherungseinsatzes / Bemessungswert • für Motor / maximaler Nennwert 	10 A 5,3 A

Erscheinungsbild

RAL-Farbnummer	RAL 7040
----------------	----------

Produktdetails

Produktbestandteil	
<ul style="list-style-type: none"> • Heizung • Thermostat 	Nein Ja

Anschlüsse

Ausführung des elektrischen Anschlusses	Stecker 4-polig
---	-----------------

Mechanischer Aufbau

Höhe	950 mm
Breite	400 mm
Tiefe	233 mm
Einbauort	Anbau, Teileinbau, Volleinbau
Nettogewicht	38 kg
Material	Stahl
	20 ... 58

Approbationen Zertifikate

Referenzkennzeichen	
<ul style="list-style-type: none"> • gemäß DIN EN 61346-2 • gemäß IEC 81346-2:2009 	E E

allgemeine Produktzulassung	Konformitätserklärung
------------------------------------	------------------------------



Weitere Informationen

Information- and Downloadcenter (Kataloge, Broschüren,...)

<http://www.siemens.de/lowvoltage/kataloge>

Industry Mall (Online-Bestellsystem)

<https://mall.industry.siemens.com/mall/de/de/Catalog/product?mlfb=8MR6423-5SK15>

Service&Support (Handbücher, Betriebsanleitungen, Zertifikate, Kennlinien, FAQs,...)

<https://support.industry.siemens.com/cs/ww/de/ps/8MR6423-5SK15>

Bilddatenbank (Produktfotos, 2D-Maßzeichnungen, 3D-Modelle, Geräteschaltpläne, ...)

http://www.automation.siemens.com/bilddb/cax_de.aspx?mlfb=8MR6423-5SK15

CAX-Online-Generator

<http://www.siemens.com/cax>

Ausschreibungstexte (Leistungsverzeichnisse)

<http://www.siemens.de/ausschreibungstexte>